

Garant**TNMG 160408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Clasa articolului	21G

Descriere

TNMG 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Sfârâmător de aşchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M

Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	6
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire