

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de așchii	VS
Toleranță	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire