

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 060202 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură

Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire