

Garant**Tarod de mașină Forma D, vaporizat, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	132155 M3
GTIN	4045197446022
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Formă deosebit de stabilă.

Con de atac forma D, cu spirală pe stânga 15°.**Igeltext:**

Ungere

Filet de ghidare

Con de atac

Porțiune de atac

Avantaj:Prin intermediul geometrie speciale **viteze de așchiere mai mari și durabilitate ridicată pentru V2A.****Descriere tehnică**

Ø Filet	3 mm
Ø găurii de centrare	2,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,5 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	3,5 mm
Lungimea totală L	56 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	9 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M3
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Unghiul elicei	15 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	13 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

indicat în anumite condiții