

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7130-2
GTIN	4062406750114
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmtător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7130-2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	VS
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire