

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmbător de așchii	VS
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire