

**Garant****DC.T 070202, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 070202 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfârâmtător de așchii: VS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Toleranță	M
Categorie	HB7130-2
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire