

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de aşchii	VM
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire