

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire