

Garant**CC.T 120404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7130-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Sfărâmător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire