


**Garant****SC.T 09T304, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Clasa articolului	21G

### Descriere

SC.T 09T304 HB7130-2 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Sfărâmbător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire