


Garant**SCMT 120404, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120404 HB7130-2 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7130-2
Sfârșământor de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Aplicația principală	M
Sfărâmtător de așchii	VS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire