

Garant**VB.T 110304, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 110304 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Sfârâmător de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire