

**Garant****VBMT 160404, Categorie: HB7130-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 160404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	VS
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7130-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire