

Garant**VB.T 160408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de așchii	VM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire