

**Garant****VC.T 160404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VC.T 160404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Toleranță	M

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire