

Garant**Freze din carbură, cu cap sferic, neacoperită, Ø f8 DC: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 207026 6 |
| GTIN | 4045197596451 |
| Clasa articolului | 11X |

Descriere**Execuție:**

Canale **lustruite** suplimentar pentru **evacuarea excepțională a așchiilor** la aliaje din aluminiu, care produc așchii lungi. Lungimi constructive similare **DIN 6527**.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Lungime activă L_1 incl. degajare | 21 mm |
| Avans f_z pentru frezare prin copiere în aluminiu cu așchii scurte | 0,06 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø de degajare D_1 | 5,5 mm |
| Ø tăișului D_c | 6 mm |
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 54 mm |
| Lungimea tăișului L_c | 10 mm |
| Unghiul elicei | 45 grad |
| Rază R | 3 mm |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | Carbură |
| Standard | Normă de fabricație |

| | |
|---|---------------------------------|
| Tip | W |
| Toleranță Ø nominal | f8 |
| Direcția de așchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | 0,03×D la freze pentru copiere |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | galben |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu | recomandat | 230 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 180 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 140 m/min | N |
| PMMA Acryl | recomandat | 200 m/min | N |
| PE-HD | recomandat | 160 m/min | N |
| PA 66 | recomandat | 200 m/min | N |
| PEEK | recomandat | 150 m/min | N |
| PF 31 | recomandat | 130 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | indicat în anumite condiții | 300 m/min | N |
| Cu | recomandat | 160 m/min | N |
| CuZn | recomandat | 200 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |
| Aer | indicat în anumite condiții | | |

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB