

Garant

Tarod de mașină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M2,3



Date comandă

Numărul de comandă	139125 M2,3
GTIN	4045197508645
Clasa articolului	11H

Descriere

Execuție:

Ref. M1–M1,4 – **clasă de toleranțe:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. **Structura stratificată multifuncțională** garantează **durabilitate maximă** chiar și în cazul **materialelor foarte rezistente**. Cu profil DIN vechi.

Clasa de toleranță: ISO 2X 6HX

Pas filet: 0,4 mm

Lungimea totală L: 45 mm

Ø cozii D_s: 2,8 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare cu valoare orientativă: 2,1 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø Filet	2,3 mm
Pas filet	0,4 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D _s	2,8 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Lungimea totală L	45 mm

Ø găurii de centrare cu valoare orientativă	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Adâncimea filetului	3,45 mm
Dimensiunea filetului	M2,3
Strat de acoperire	TiN
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	42 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	42 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M

CuZn	indicat în anumite condiții	22 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		