

# AEG

**Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, fără acumulator, încărcător, Tip: BSB18C2BL**



## Date comandă

Numărul de comandă	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Clasa articolului	07A

## Descriere

### Execuție:

Mașină compactă de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator 18 V, puternică, fără perii

- **Cât se poate de ușor de manevrat datorită lungimii compacte de doar 183 mm**
- **Cutie de viteze cu 2 trepte**
- **21 de trepte de reglare a momentului de rotație și treaptă de găurire prin percuție pentru găurirea pietrei**
- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru**
- **Funcționare spre dreapta/stânga**
- **PRO Li-Ion Protecție triplă: monitorizarea temperaturii, monitorizarea celulelor individuale, protecție la suprasarcină**

### Livrare:

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție cu acumulator, cu clemă de prindere, 1x mandrină de găurit cu acțiune rapidă 13 mm FIXTEC, **fără acumulator, fără încărcător.**

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	BSB18C2BL-0
--------------------------	-------------

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Greutate fără acumulator	1,6 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Lungime	183 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	0
Turație maximă treapta 1	500 min <sup>-1</sup>
Momentul maxim	60 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Turație maximă treapta 2	1950 min <sup>-1</sup>
Model constructiv motor	Fără perii
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție