

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfărâmtător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Aplicația principală	M
Sfărâmtător de așchii	VM
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Categorie	HB7130-2
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire