

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire