


Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmtor de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmtor de așchii	VM
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire