

**Garant****DNMG 150604, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150604 HB7130-2 Categorie: HB7130-2  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Sfârâmător de așchii	VM

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire