



Antrenor frontal cu Con Morse, Con Morse (CM): 5



Date comandă

Numărul de comandă	327401 5
GTIN	4062406764609
Clasa articolului	32P

Descriere

Execuție:

- **Unghi la vârf 60°, Ø de prindere 17 mm - 54 mm.**
- **Cu funcționare pe stânga și pe dreapta.**
- **Excelent pentru utilizarea pe strunguri și pentru mortezare.**

Aplicație:

Pentru prinderea în axul strungului.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 321405, Cod 321720, Cod 321730 și 321740.

Livrare:

Antrenor frontal cu vârfuri de centrare 327410 și antrenor 327412.

Accesorii opționale:

Cod 327410 Vârf de centrare, Cod 327412 Antrenor, Cod 327414 Elemente de amortizare.

Notă:

La cerere sunt disponibile manșoane conice potrivite, pentru adaptare în universal pentru strung.

Ø zonei de lucru: 28 - 50 mm

Ø D1 cerc de strângere: 26 mm

Lungime utilă B: 70,3 mm

Greutatea piesei: 55 kg

Ø exterior: 52 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 9 mm

Descriere tehnică

Ø D1 cerc de strângere	26 mm
------------------------	-------

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	9 mm
Greutatea piesei	55 kg
Ø exterior	52 mm
Ø zonei de lucru	28 - 50 mm
Lungime utilă B	70,3 mm
Șurub de desprindere	nu
Tip produs	Antrenor frontal