

**Antrenor frontal cu Con Morse, Con Morse (CM): 4****Date comandă**

Numărul de comandă	327402 4
GTIN	4062406765811
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- **Unghi la vârf 60°, Ø de prindere 17 mm - 54 mm.**
- **Cu funcționare pe stânga și pe dreapta.**
- **Excelent pentru utilizarea pe strunguri și pentru mortezare.**

Aplicație:

Pentru prinderea în axul strungului.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 321405, Cod 321720, Cod 321730 și 321740.

Livrare:

Antrenor frontal cu vârfuri de centrare 327410 și antrenor 327412.

Accesorii opționale:

Cod 327410 Vârf de centrare, Cod 327412 Antrenor, Cod 327414 Elemente de amortizare.

Notă:

La cerere sunt disponibile manșoane conice potrivite, pentru adaptare în universal pentru strung.

Lungimea totală: 190 mm

Ø zonei de lucru: 40 - 72 mm

Ø D1 cerc de strângere: 38 mm

Lungime utilă B: 89 mm

Greutatea piesei: 65 kg

Ø exterior: 70 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	190 mm
-----------------	--------

Ø zonei de lucru	40 - 72 mm
Greutatea piesei	65 kg
Ø exterior	70 mm
Ø D1 cerc de strângere	38 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	14 mm
Lungime utilă B	89 mm
Șurub de desprindere	nu
Tip produs	Antrenor frontal