

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfârâmător de așchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	4

Sfârâmător de așchii	UM1
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB725-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Aplicația principală	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNNG 120404
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire