

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Categorie	HB725-1
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	UNI
Sfârșământor de așchii	UM1

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire