

Garant**SNMG 120408, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB725-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB725-1
Sfărâmător de așchii: UM1
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	UM1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Categorie	HB725-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Aplicația principală	UNI

Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire