

Garant**TNMG 160408, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160408 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfărâmător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	UNI
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Sfărâmător de așchii	UM1

Categorie	HB725-1
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire