

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Clasa articolului	21G

Descriere

VN.G 160408 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Categorie	HB725-1

Aplicația principală	UNI
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	UM1
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire