

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 6 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	UNI
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB725-1
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot
Sfârșământor de așchii	UM1

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire