

**Garant****WNMG 080412, Categorie: HB725-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080412 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Avans $f$	0,05 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Categorie	HB725-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Sfârâmător de așchii	UM1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 6 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire