

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080408 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de aşchii: UN1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Sfârșământor de așchii	UN1
Categorie	HB725-1
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	UNI
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire