

Garant**RC.T 0602, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.T 0602 HB725-1 Sfărâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Toleranță	M
Categorie	HB725-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMT 0602
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Materialul sculei	Carbură

Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	UM1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire