

Garant**DC.T 11T304, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfârâmător de aşchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Sfârâmător de aşchii	UM1
Aplicația principală	UNI
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB725-1
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire