


Garant**RC.X 1204, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1204 HB725-1 Sfărâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	UNI
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1204

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB725-1
Sfârâmător de așchii	UM1
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire