

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfărâmbător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Toleranță	M
Sfărâmbător de aşchii	UM1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Categorie	HB725-1

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire