

Garant**VB.T 160408, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160408 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Categorie	HB725-1
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmatător de așchii	UM1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	UNI
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire