

Garant**TC.T 16T304, Categorie: HB725-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 260986 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765798 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

TC.T 16T304 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfârâmător de așchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,5 mm/rot |
| Sfârâmător de așchii | UM1 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 4 mm |
| Materialul sculei | Carbură |

| | |
|---|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T304 |
| Categorie | HB725-1 |
| Toleranță | M |
| Aplicația principală | UNI |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 250 m/min |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |