



Pânză bandă pentru metale bi-alfa- cobalt, 15 m, Lățime mm / dinți per inch: 13/1014



Date comandă

Numărul de comandă	172050 13/1014
GTIN	4045197253644
Clasa articolului	16F

Descriere

Execuție:

Dantură normală – Pas constant cu **unghi de așchiere 0°**, nesudată în carcasă din plastic.

bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetal ultraperformantă din oțel pentru arcuri cu un conținut ridicat de crom ca bandă suport și vârfuri de dinți HSS (67–69 HRC) din aliaj de cobalt (M42).

Duritate extremă a vârfurilor de dinți, bandă suport flexibilă, role de câte 15 m.

Aplicație:

Ideal pentru secțiuni mai mici sau medii (până la o lungime de tăiere de maxim 70 mm).

Notă:

- **Dantură normală 10°: Ref. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dantură variabilă 0°: Ref. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dantură: combi

Unghi de așchiere: 0 grad

Dantură: combi

Unghi de așchiere: 0 grad

Grosime: 0,6 mm

Descriere tehnică

Grosime	0,6 mm
Lățime	13 mm
Unghi de așchiere	0 grad
Dantură	combi
Caracteristici nume produs	15 m
Lungime	15 m
Tip produs	Pânză bandă pentru metale

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	20 m/min	S
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
CuZn	recomandat	60 m/min	N
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

