

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfârâmător de așchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Sfârâmător de așchii	UM1
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB725-1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	UNI
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire