

**Garant****TCMT 110208, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 110208 HB725-1 Categorie: HB725-1  
Sfârâmător de aşchii: UM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB725-1
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm

Aplicația principală	UNI
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	UM1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire