

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212036 HART
GTIN	4062406390327
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea a_p de 2,5 mm.

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKW 10T3MOT

Tip: DUR

Descriere tehnică

Tip	DUR
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKW 10T3MOT
Categorie	HB7605
Avans f_z per dinte	0,2 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 50 HRC	recomandat	120 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	70 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	55 m/min	H
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		