

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7605, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212056 HART
GTIN	4062406390389
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea  $a_p$  de 3 mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,2 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKW 1204MOT

Tip: DUR

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKW 1204MOT
Materialul sculei	Carbură
Tip	DUR
Categorie	HB7605
Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 50 HRC	recomandat	120 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	70 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	55 m/min	H
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		