

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7605, Tip: HART****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212058 HART   |
| GTIN               | 4062406390396 |
| Clasa articolului  | 21A           |

**Descriere****Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea  $a_p$  de 3 mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,15 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKW 1204MOT

Tip: DUR

**Descriere tehnică**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | RPKW 1204MOT |
| Tip                       | DUR          |
| Materialul sculei         | Carbură      |
| Categorie                 | HB7605       |
| Avans $f_z$ per dinte     | 0,15 mm      |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 6                                |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

**Date utilizator**

|                               | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          | 160 m/min      | P       |
| Oțel < 50 HRC                 | recomandat          | 110 m/min      | H       |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat          | 90 m/min       | H       |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat          | 65 m/min       | H       |
| Oțel < 65 HRC                 | recomandat          | 50 m/min       | H       |
| GG(G)                         | recomandat          | 200 m/min      | K       |
| Umiditate maximă              | recomandat          |                |         |
| Uscat                         | recomandat          |                |         |