

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțele amovibile rotunde indexate de șase ori. Avându-se în vedere adâncimea maximă de tăiere, se obțin șase tăieri complete.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea  $a_p$  de 3 mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,35 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKT 1204MOT

Tip: ST900

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKT 1204MOT
Tip	ST900
Categorie	HB7525
Avans $f_z$ per dinte	0,35 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		