

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de așchii: VS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Aplicația principală	M
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire