

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea a_p de 3 mm.

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKT 1204MOT

Tip: UNI

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKT 1204MOT
Tip	UNI
Categorie	HB7635
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
GG(G)	recomandat	130 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		