


Garant**CC.T 060202, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 060202 HU7315-1 Categorie: HU7315-1
Sfârâmător de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060202
Categorie	HU7315-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	AF
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Strat de acoperire	neacoperit
Toleranță	G
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire