

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 070202 HB7315-1 Categorie: HB7315-1
Sfărâmbător de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,6 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Toleranță	G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202
Sfărâmbător de aşchii	AF
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură

Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7315-1
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire